




- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | 25 5080/04 | Griffknopf |
| 2 | 25 5184/04/5 | O-Ring
D = 13 mm, d = 8 mm, l = 2,5 mm |
| 3 | 25 5197/03/2 | Manschette (Topfmanschette)
D = 19 mm, d = 7 mm, l = 5 mm |
| 4 | 25 5067/08 | Umstellgriff |
| 6 | 25 5144/02/10 | Scheibe, Messing
D = 21,5 mm, d = 15,5 mm, l = 0,1 mm |
| 7 | 25 5199/04/10 | Schraube
(Zylinderschraube M 4 x 6) |
| 8 | 25 5204/04/5 | O-Ring
D = 23 mm, d = 16 mm, l = 3,5 mm |
| 9 | | siehe Pos. 16 |
| 10 | 25 5201/04/5 | Schraube
(Zylinderschraube M 4 x 8) |
| 11 | 25 5065/08 | Umstellgriff |
| 12 | 25 5195/03 | Manschette
D = 23 mm, d = 17 mm, l = 5 mm |
| | | O-Ring
D = 16 mm, d = 12 mm, l = 2 mm |
| 15 | 01 1694/05/10 | O-Ring
D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm |
| 16 | 25 5010/30 | Umschalter, R 3/4",
kpl. mit Auslauf
einschl. Pos. 1, 14, 15 und 17 |
| 16 | 25 5351/12 | Umstelloberteil |
| 17 | 25 5137/01/10 | Scheibe, Fiber
D = 24 mm, d = 16 mm, l = 1,5 mm |
| 18 | 25 5149/01/10 | Scheibe, Fiber
D = 26,5 mm, d = 22,5 mm, l = 1,5 mm |
| 19 | 25 5228/06/2 | Mutter
für Ausf. Kuri
(Überwurfmutter 3/4", Bohrung 20 mm) |
| | 25 5366/08/2 | für Ausf. KS
(Mutter 3/4", Bohrung 17,3 mm) |
| 20 | 25 5200/04/5 | O-Ring
für Ausf. Kuri
D = 20,5 mm, d = 16,5 mm, l = 2,5 mm |
| | 25 5367/05/5 | für Ausf. KS
D = 20,79 mm, d = 15,55 mm, l = 2,62 mm |
| 21 | 25 5146/02/10 | Scheibe, Messing
für Ausf. Kuri
D = 23,5 mm, d = 16 mm, l = 0,1 mm |
| | | für Ausf. KS |
| 21 | 25 5368/08/10,
25 5369/02/10 | Ring
Sprengring |

22		Schwenkauslauf , einschl. Pos. 19 bis 21 und 38 R 3/4", 16 mm ϕ , für Ausf. Kuri	35	25 5001 ⁵⁾ /14	Ventiloberteil R 1/2", einschl. Pos. 30 bis 34 und 39 für Ausf. Kuri, mit Kreuzgriff für Ausf. Kuri, Kronengriff abziehbar für Ausf. KS
		160 mm		25 5386/14	
	25 1620/12	250 mm		25 5361/14	
	25 5081/18	300 mm			
	25 5083/19	350 mm	36	25 5033/05	
23	25 5085/20	400 mm		25 5035/05	Kreuzgriff Perlon blau rot „Füllen“ Melamin 10 mm $\square$ blau rot „Füllen“ neutral Melamin 6 mm $\square$ blau rot „Füllen“ neutral Kronengriff , abziehbar blau rot für Ausf. KS Kristall-Griff Griffschraube Griffplatte , zu Pos. 36 p rot blau Dichtung D = 7 mm, d = 5 mm, l = 2,5 mm Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm Haltenippel Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm Hülse Plättchen für Spindel
	25 5087/20	180 mm, für Ausf. KS		25 5046/05	
	25 5365/18	Mutter			
	25 5216/06/2	(Überwurfmutter 1/2", Bohrung 16,25 mm)		25 5036 ⁵⁾ /05	
		Scheibe , Fiber		25 5037 ⁵⁾ /05	
24	25 5121/01/10	D = 18,5 mm, d = 12 mm, l = 2 mm		25 5045/05	
25		Mutter			
	25 5224/06/2	für Ausf. Kuri		25 5038 ⁵⁾ /05	
		(Überwurfmutter 5/8", Bohrung 16,25 mm)		25 5039 ⁵⁾ /05	
	25 5370/08/2	für Ausf. KS		25 5047/05	
		(Überwurfmutter 3/8", Bohrung 16,3 mm)			
27		Scheibe , Messing		25 5382/04	Kronengriff , abziehbar blau rot für Ausf. KS Kristall-Griff Griffschraube Griffplatte , zu Pos. 36 p rot blau Dichtung D = 7 mm, d = 5 mm, l = 2,5 mm Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm Haltenippel Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm Hülse Plättchen für Spindel
	25 5138/02/10	für Ausf. Kuri		25 5383/04	
		D = 20 mm, d = 15 mm, l = 0,5 mm			
	25 5371/04/10	für Ausf. KS		25 5352/08	
		D = 20 mm, d = 16,2 mm, l = 1 mm		25 5353/03/2	
28		Quetschdichtung			
	25 5172/04/10	für Ausf. Kuri		25 5354/02/20	
		D = 21 mm, d = 16,5 mm, l = 6 mm		25 5357/02/20	
	25 5372/03/10	für Ausf. KS		25 5355/02/5	
		D = 20 mm, d = 15 mm, l = 3 mm			
29	25 5017/ 01/ 2	Quetschdichtung			Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm Haltenippel Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm Hülse Plättchen für Spindel
		D = 18,5 mm, d = 16 mm, l = 6 mm			
	25 5147/01/10	Scheibe , Fiber			
		für Ausf. Kuri			
		D = 26 mm, d = 21 mm, l = 1,5 mm			
30	25 5364/04/20	Dichtung		25 5452/07	Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm Haltenippel Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm Hülse Plättchen für Spindel
		für Ausf. KS		25 5453/07	
		D = 24,4 mm, d = 21 mm, l = 2 mm	37	25 5125/01/10	
		Kegelmutter	38	25 5307/02/5	
	25 5305/04/10	für Ausf. Kuri	39	25 5308/03/10	
31	25 5363/02/10	für Ausf. KS		25 5311/02/10	Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm Haltenippel Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm Hülse Plättchen für Spindel
		Gummidichtung			
	25 5165/03/10	für Ausf. Kuri		25 5356/04/10	
		D = 16 mm, d = 4 mm, l = 4 mm			
	25 5362/03/10	für Ausf. KS		25 5358/04/10	
32		D = 16 mm, d = 5,5 mm, l = 3 mm		25 5359/03/10	
	25 5114/03/10	Kegeldichtung			
		für Ausf. Kuri, Kronengriff abziehbar			
		D = 13 mm, d = 7 mm, l = 2 mm			
		O-Ring			
33	01 1694/05/10	für Ausf. Kuri			Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm Haltenippel Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm Hülse Plättchen für Spindel
		D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm			
	25 5360/06/10	für Ausf. KS			
		D = 9,63 mm, d = 7,06 mm, l = 1,78 mm			
		O-Ring , (Stopfbuchspackung)			
34	25 5191/02/10	D = 11 mm, d = 8 mm, l = 6 mm			

5) Zu Melamin-Kreuzgriffen 6 mm $\square$ und 10 mm $\square$ sowie Porzellan-Kreuzgriffen 10 mm $\square$ können keine Oberteile mehr geliefert werden. Bei Ersatz ist deshalb zum Oberteil (Pos. 35 a) der Perlon-Kreuzgriff (Pos. 36 a, 36 b, oder 36 c) mitzubestellen.

6) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 36 g bestellen.

7) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 36 l bestellen.

Bei allen Batterien mit eingebautem Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf (vor 1955) (UM 1, UM 1 s, UM 2, UM 2 s, UM 3 und ESM 2) kann Rückschlagventil bei Geräten unter 10 Liter bei Defekt ausgebaut oder belassen werden.

Bei Geräten über 10 Liter muß anstelle des ausgebauten Rückschlagventils ein Drosselzwischenstück entsprechend der Länge des jetzt entfallenden Zwischenstückes eingebaut werden.